

D795S

高速

自动馈纸扫描仪



配备 ScanWizardDI 驱动软件

Docwizord 文档采集及管理软件 MiCardWizard 名片识别管理软件

Adobe Acrobat Reader

























满足行业应用需求, 尽显影像品质

D795S是一款A4双面彩色自动馈纸式扫描仪,彩色、灰阶、黑白三色扫描同速,不因切换扫描模式而大幅降低速度。LED灯管配置, 无需预热、低能耗提供该机稳定的光源保证。该机可以达到12000页日处理量及配备100页容量的进纸装置。

高速扫描

D795S A4纸扫描速度在200dpi下彩色、灰阶、 黑白三色扫描同速,不因切换扫描模式而大幅 降低速度, 为客户提高工作效率打下扎实的基




USB 3.0接口

USB 3.0传输速率非常快,理论上能达到5Gbps, 比常见的USB 2.0快10倍,外形和普通的的USB 接口基本一致,能兼容USB 2.0和USB 1.1设备。



可外接MICROTEK多款A4、A3平板扫描仪

D795S贴心为各种不同需求的客户着想,还可外 接中晶不同尺寸的平板扫描仪,不受扫描尺寸和 扫描材质限制,自由搭配组合使用途进一步拓展。




获得"中国节能认证"



支持超声波重张检测功能

D795S装备有一组超声波传感器,它可以 准确的检测多页重张进纸。即使扫描文件 的厚度不一也同样可行。




日处理量达12000页

对于作业量很大的用户而言尤为重要, D795S走纸通道的设计使其具备12000 页日处理量, 既体现了扫描速度和连续 稳定运行能力, 又能满足行业用户日常 扫描海量文档的需求。



5组编程按键LED数字显示

用户通过软件操控界面自定义扫描参数与 按键操作之间实现关联,再配合LED数字 显示屏用户可自由选择当前定义的1至5组 扫描模式,做到"一键式"扫描操作,提 高您的工作效率。



可容纳100页A4纸的进纸器

一次性可放置100页A4标准纸的进纸器, 尤如一个"吃纸巨兽",能批量处理不同厚 度,不同尺寸,不同材质的文档及硬卡(身 份证、银行卡或小于1.3毫米厚度的浮雕卡)。




直通道设计, 走纸更顺畅

D795S拥有文件进纸和纸张分离 技术, 该技术能够同时扫描不同 大小和重量的纸张进行混扫作业, 无须浪费时间来根据纸介的大小 或厚度来排序。



LED光源, 无需预热, 寿命长

- 无需暖机立刻进入扫描状态
- 光源温和稳定确保影像品质
- 低功耗扫描设计节能又环保
- 有效提升光源组件使用寿命



技术参数

仅小乡奴	
扫描类型	自动馈纸双面扫描仪
图像传感器	正面: CCD
	背面: CCD
分辨率	600dpi (H) × 1200dpi (V)
色彩深度	Input 48-bit / Output 24-bit
扫描光源	LED
图像输出	彩色24bit、灰阶8bit、黑白1bit
	多数据流: 彩色&灰阶&黑白自由组合
纸张尺寸	最小: 70mm(W) × 80mm(L)(2.8"× 3.2")
	最大: 225mm(W) × 3000mm(L)(8.9"× 118")
扫描范围	最小: 25.4mm(W) × 25.4mm(L)(1"× 1")
	最大: 216mm(W) × 3000mm(L)(8.5"× 118")
日处理量*1	12000页/天
检测功能	超声波重张进纸检测(Sensor×1)
纸张规格	30.08~120.32 g/m² (8~32 lb)
	厚可达1.3 mm
送纸器容量	100页纸(A4/Letter, 70g/m²)
	2张硬卡片(1.3mm/张)
图像压缩格式	LZW(彩色/灰阶), G3/G4(黑白)、JPEG(彩色/灰阶), JPEG2000
输出文件格式	PDF, BMP, JPG, JPG2000, TIFF, 多页PDF, 多页TIFF等
驱动接口	标准 TWAIN
接口类型	USB3.0
操作系统	Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10
操作环境	温度+5°C ~ +40°C
**	湿度10%~85%RH
外形尺寸*2	320mm (W) × 180mm (D) × 200mm (H)
产品净重*2	4.2kg
随机软件	Microtek ScanWizard DI 图像采集优化处理软件
	Microtek DocWizard 图像采集及管理工具软件
	Microtek MiCardWizard 名片扫描识别及管理软件
	Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件

1 扫描大约20,000张纸后请清洁扫描仪内部。为确保正常的扫描,请经常清洁扫 描仪部件(清洁时间可能会因扫描仪文件的不同而异) 2 尺寸和净重为近视值。

上海中晶科技有限公司

申话: 021-64856614 传真: 021-64859686

网却: http://www.microtek.com.cn

地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼 在线服务QQ号: 8008203273

服务电话: 4008203273、021-64856614-325

服务邮箱: support@microtek.com.cn

